

■ブラザー工業

U500Xd2 ATC100本仕様



#30マシニングセンタのブラザー工業、
SPEEDIOのベストセラーモデルSシリーズに
新開発100本マガジン搭載仕様を追加！

対象機：700Xd2-100T／U500Xd2-100T



SPEEDIO 100本マガジン専用オプション
「パレットチェンジャー PC-1」

パレット最大40枚収納により長時間運転が可能となります

**多品種少量の自動化、
人手不足解消に貢献します！**

■カムタス



2025福山どてらい市 特別協賛キャンペーン開催!

カムタス(株) 完全自社開発
CAD/CAMシステム



国内製造業の為に成長してきた
純国産CAD/CAM
軽快な操作性をご提供致します。

5月28日(水)～9月13日(土)までに
Speedy mill Nextをご注文いただいたユーザー様に
新機能加工工程3DPDF(定価400,000)を
プレゼントいたします!!! ※オプション対応となります。





■ブルーム_ノボテスト

FormControl X

下記のプロセスで加工後のワークを機上で自動測定します

スキルレス
測定

1	CADデータの取込み		・対象CADデータ: IGES、STEP、Parasolid
2	測定ジョブの作成		・対話式で一般的な評価項目、測定点等を提示 ・マウスクリックで測定要素を指定 ・測定経路をワンクリックで最適化
3	測定パスの確認		・シミュレーションでプローブとワークの干渉を確認
4	タッチプローブでワークを測定		・加工完了後に測定ジョブを自動起動 ・法線方向の測定で、測定精度を確保 ・測定値が許容値を超えた場合は、アラーム出力
5	測定結果の出力		・測定結果を帳票出力、グラフやカラーマップで表示 ・Webブラウザで、どこでも測定結果の確認が可能
6	(必要時は)追込み加工		・ターゲット値との差分を工具摩耗オフセットに自動書込み ・ワークを機械から取り外すことなく追込み加工が可能


■山崎技研

YZ-352R

ハンドルタップ機能


※汎用フライスではどてらい市のみ対応

- 加工ガイダンス機能パターンへ、ハンドルタップ追加
- 戻す事も、進む事も自由 ハンドル操作次第
- 自動加工ではない新しい感覚 主軸回転はハンドル送り速度に従う
- ハンドルタップはオプション（定価：80万円）となります



■ゲンバト

製造現場に ちょうどいいデジタルを



<https://genbato.jp>



業務課題解決支援メニュー

- ①デジタル化による生産性向上
 - 図面管理 ● 不良記録 ● 設備管理
 - 写真 ● 動画活用サービス
- ②技術・事業承継
 - 人材確保 ● M&Aサービス
- ③新たな販路開拓
 - エンムスビ(完成品メーカーとものづくり企業の出会いの場を提供)

■アマノ

自立走行型床洗浄ロボット (HAPi iBOT)

AIによる高度な自立走行。
人やモノを正確に判断して停止・回避
専用のクラウドにてルート変更も簡単。

洗浄幅	508mm
タンク容量	清水33リットル/ 回収33リットル
動力源	バッテリー 12V
大きさW×L×H	532×1200×970mm
質量	190kg

小型床洗浄ロボット

HAPi iBOT

ハピボット



スーパーマーケット



ネットを回避



マットを回避

ファクトリー



ハンドリフトを回避







狭い通路を走行

■ 鎌倉製作所

地下水利用型空調システム（ジオアクア）

酷暑空間を地下水利用で省エネ冷却。
用途によって末端機器は自由に選択可能。
電力コストを抑えながら空調の導入が可能。



■花岡車輛

台車用電動アシストユニット（R I D E）

「乗って」動かす為、歩行距離は最小限に。
降車時は自動ブレーキがかかる安全設計。
専用アタッチメントで既存のダンディにも。



台車用電動二輪スクーター
製品名：ライド 型式：RIDE

移動速度	0~8km/h
登坂斜度	最大7度 (200kg荷物を載せて走行可能)
作業温度	0~40℃
充電時間	約3.5時間
航続可能距離	30km(200kg)25km(300kg)
モータータイプ	8.5インチ500W
バッテリー容量	48V/13Ah
最大積載量	300kg (搭乗者：100kg)
防水レベル	IP54
リチウムイオンバッテリー (CE、PSE認証取得済)	

■やまびこジャパン

ラジコン草刈機・自走式草刈機



RCM530A

刈幅/530mm
最大作業角度/45°



ハンマーナイフモア
HRC805

■ケルヒージャパン

ロボット掃除機



業務用ロボット掃除機
K I R A C V 5 0



自立走行型 床洗浄ロボット
K I R A B 5 0


■ミットヨ

MiCAT Planner

■ベッセル

ツールアール

三次元測定機用
自動測定プログラム生成ソフトウェア
MiCAT Planner
(マイキャット プランナー)



誰でも、簡単、
直感的操作で、
測定プログラムを
自動生成。

— 1 —
**専門知識
不要で簡単**

高度なスキルや
豊富な知識・経験は不要。
直感的操作で誰でも容易に、
測定プログラムを生成できます。

— 2 —
**工数削減・
稼働率向上**

測定プログラムの
作成時間を大幅に削減。
検査・生産フローの工数の短縮、
稼働率の向上に貢献します。

— 3 —
**高品質な
測定プログラム**

全体の測定項目を考慮した
最適な測定手順を組むことができ、
担当者ごとの測定品質の
ばらつきを解消します。



①ダブルリンクアーム型 (二本のアームをリンク構造でつないでいます) 利点：アームの移動範囲が広く、自由度が高いです。 ツールを自由に移動でき、測付位置が安定します。 位置合わせを軽減するトラッキング効果があります。 注意：取り付けたツールが動いた、スプリングの形変しなどで垂直に下ろしにくい場合があります。 機種：HF8-300-1 168P HF8-1-300DR 167P HF8CC-3-1DR 171P	②リンクアーム型 (水平アームとスプリング付きアームを組み合わせています) 利点：ダブルリンク型に比べ、強い電磁干渉でリンクが動いてしまう。 スプリング付きアームが本来の動きでリンクに動いていきます。 さらに振りが軽くなり振動が抑えやすくなります。 注意：スプリングが付いていない水平アームがフリーに動くので、作業時には注意してください。 機種：HFAC-3-1DR 170P
③ユニアーム・ツールパンサー型 (ペアリングスラッシュで上下にスライド) 利点：1つの移動範囲でも、垂直にツールを動かします。 動作が安定し、測付精度が向上します。 ツールパンサーによりツールを垂直アーム全体の重量が残り、作業時の位置合わせを軽減します。 注意：レバー式ツール左右に広い作業で使えます。 レバー動作がしにくい場合があります。 機種：VAB-5 166P	④簡易スタンド型 利点：1つの移動範囲でも、垂直にツールを動かします。 ツールを自由に動かします。 注意：1つの位置合わせには、ツールパンサーが必要です。 機種：VRS-5 170P
⑤テレスコープ型 (カーボンパイプが伸び縮みします) 利点：強い作業力とコンパニオンの使用で、精度で測定できます。 精度で測定する場合は、コンパニオンの使用。 天井や壁への設置ができます。 注意：ツールの重量が軽減には、ツールパンサーが必要です。 レバー式ツールを支えるのに、作業で使用する。 レバー動作がしにくい場合があります。 機種：VTS-5/950 166P	

■マックス

ビーポップ

安全表示・注意表示
看板や案内表示に
労働環境改善に一役買います！



■イチネンケミカルズ

塗床アイコートシリーズ



粉塵対策をしたい・・・
工場・倉庫の
美観を保ちたい・・・
清掃性を向上
させたい・・・

塗り床材「アイコート」

イチネンケミカルズは、お客様のニーズに応え、工場内の作業環境の改善をご提案致します。

8種類の標準色をラインアップ!
また、お客様のご要望に合わせた特注色も1缶から対応しております。

W10	YE20	N30	YR40	R50	B60	G70	EG80
-----	------	-----	------	-----	-----	-----	------

*印刷のため実際の色とは違いがあります。
*エポキシとウレタンは同色でも多少色の誤差が生じます。

■日本アイ・エス・ケイ

金庫シリーズ

ご存知ですか？ 耐火金庫には寿命があるんです

耐用年数 20年

製造後20年を超えると
本来の耐火性能が
発揮できません

製造後20年を超えてのご使用は
耐火性能が低下し、火災時に収容物が
変質または焼失する恐れがありますので
新品と交換されることをおすすめします。

耐火のメカニズム

2025 福山どてらい市にて
買い替えキャンペーン中

虹彩認証耐火金庫

クリーンスーツ、マスクでもスムーズに認証
高いセキュリティと履歴管理

半導体製造工場 クリーンルーム



■長谷川工業・ピカコーポレイション

特殊作業台



現場に合った
特注作業台で
安全性UP!

■京セラインダストリアルツールズ

Lシリーズ



工場経営では...

こんな問題ありませんか？

生産効率が中々上がらず作業が滞っている
電気代やメンテナンスコストが増加している
CO2削減など環境対応が遅れている

製造現場では...

こんな問題ありませんか？

作業工具のパワー不足で作業効率が低下している
作業工具が重く長時間作業の負担が大きい
工具を使う際、安全面に不安がある

限られた時間で質の良い作業をこなし、常に生産性を上げることが課題である製造業においては、経営者と現場でこのような困りごとがあると思いますが、京セラの「リンクコントロールシリーズ」がこれらの悩みを解決します！

→Lシリーズに置き換えると・・・
コンパクト＆軽量 ハイパワー 高耐久
充実の安全機能 消費電力を抑えられる！

■オーエスジー


グリーンタップ



GREEN TAP

- 従来と比較し製造時の消費電力量を削減することでCO2排出量を35%削減

例) GRT M6×1
製造時CO2排出量の削減比率
Example: Reduction ratio of CO₂ emissions
during manufacturing of GRT M6 × 1



従来品に対して
35% 削減

35% reduction versus conventional product

工作機械 x 周辺機器コラボ展示

■MSTコーポレーション

スマートグリップ



■ユキワ精工

G 1 チェック

工場長を喜ばせよう！

コストダウンの着眼点として、ツールホルダの見直しをされるお客様は多くありません。

ユキワ精工の《スーパーG1チャック》は、

ワーク品質の向上、切削工具の購入本数削減で、工場長を笑顔にします。



スーパーG1チャックへの切り替えによる効果ランキング

- 1位 **切削工具が長持ちするようになった**
- 2位 ワーク面粗度が向上した
- 3位 安定した加工が長期間に渡って可能である

■聖和精機

マイクロンチャック



振れ精度 3D先2 μ を保証できるのは、
聖和精機のマイクロンチャックだけ。

■ 目研工作所

黒のホルダー



RP(黑錆)处理(防錆对策)

- R P(黒錆)処理により赤錆を寄せ付けません。
- R P(黒錆)処理はメッキではありません。
- 浸透性の厚さは数ミクロンであり、換入硬度、及び素地の機械的性質に影響はありません。
- 主軸線部を保護・保持し、スベリ・コスリによる摩耗に威力を発揮します。
- テーパー等の外面だけでなく、ホルマイン部まで全ての金属表面部を防護します。

防錆・防蝕処理とは？

このツールは、優秀な防錆・防蝕
処理を施した製品です。



目で見る標準との比較

ツーリングを長年使用しても、そのシャンク部に赤錆を寄せ付けません。



 ツーリング外周部におきましては、脱脂されるなど、油分が完全に取除かれる環境下では、腐食が発生する場合がございますので、ご注意ください。

セラミックや石英など脆性材のドライ加工にも絶大な効果を発揮します。

【業務用空調機】



最新技術を満載した
省エネフラッグシップモデル



出荷台数：台、前年比：％

	2025年3月度		2024会計年度累計	
		前年比		前年比
出荷台数	80,319	118.6	850,734	105.5

【業務用給湯器】



業務用もエコジョーズ
95%の高効率



【産業用太陽光】



自家消費型太陽光発電の仕組み(イメージ図)

【仮設トイレ】




【自転車置場】



※本体寸法は、YOTC-280、2連棟。

■エスケー化研

- ◎建物の外壁が劣化してきている
- ◎企業イメージをアップしたい
- ◎遮熱塗装で省エネ、労働環境を改善したい・・・



このようなお悩みを抱えている皆さまへ

- ・建築仕上塗材国内シェアNO.1の
- ・エスケー化研株式会社と連携！

施工例

建物外観



BEFORE



AFTER

外壁



BEFORE



AFTER

屋上防水



BEFORE



AFTER

■日本トリム

製品名：連続生成型電解水素水整水器
TRIM ION Refine



ただの「おいしい水」ではありません。
「おいしくて、体にいい水」です。（管理医療機器）

効果：胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。

胃腸の動きを助け、お通じを良好にします。



水で

暮らしはどう変わるのか

浄水 + 電気分解 = 電解水素水整水器

浄水器と整水器、実は大きな違いがあります。
水道水をろ過して不純物を取るのが、浄水器。
さらにその浄水を電気分解して、水素水を作るのが、電解水素水整水器。

浄水だけでなく、なぜ、電気分解までするのでしょうか。
水を電気分解すると、マイナス極の水がアルカリ性になり、水素が発生します。
さらに、原水よりも、マグネシウム、カリウム、カルシウムといったミネラルが増えます。

電気分解で水素水だけでなく、酸性水も作れます。もちろん、浄水をそのまま使うことも。

Refineなら、濃度別に4つの電解水素水、2つの酸性水、浄水と全部で7種類の水を使い分けることができます。
飲み水はもちろん、お料理や洗顔、ペットの飲み水など用途に合った水を使うことで、暮らしが生き生きとします。



お米研ぎ・炊飯に



野菜の洗浄に



お茶やコーヒーなどに

電解水素水レベル別用途	pH目安
水素水 飲用：初めて飲むとき	pH7.1
水素水 飲用：お茶を飲むとき	
水素水 飲用：コーヒー、紅茶、緑茶、湯物、汁物などに	
水素水 調理用：煮物、アグアなどに	pH10.5

■赤穂化成

製品名：熱中対策水



レモン味・日向夏味・アセロラ味の3種類を展開

■アドバンス

製品名：ORSタブレット



どて市特価でご提案いたします！

■ナチュレ・ホールディングス

イチゴに感じる
芳醇なトマト飲料

トマトの香りを
コントロール
トマトポーテ

※感じ方には個人差があります。

※写真はイメージです。

3ケース(60本)ご購入で
8本プレゼント!!

15%OFF
特別価格

¥19,818

送料無料
(税抜価格 ¥18,350)

特徴 1	まるでイチゴに感じる、甘いトマト カゴメ独自のスイートアロマブレンドにより、芳醇な甘味を実現。 ※感じ方には個人差があります。
特徴 2	高リコピントマトを使用 7,500種以上の中から、リコピンを通常の約3〜5倍含む品種を選ば。
特徴 3	高ポリフェノールリンゴも配合 健康成分とされるポリフェノールを通常の約4倍含むリンゴを使用。
特徴 4	天然アミノ酸 GABA も摂取 忙しい現代人におすすめのアミノ酸 GABA(ギャバ)を1本44mg配合。

白ワインがお手本の
フルーツ青汁

香りを楽しむ
フルーツ青汁
フルーツ青汁ポーテ

※本商品にアレルギー成分は含まれておりません。

※写真はイメージです。

3ケース(60本)ご購入で
8本プレゼント!!

15%OFF
特別価格

¥19,818

送料無料
(税抜価格 ¥18,350)

特徴 1	白ワインがお手本 白ワインの王道品種「シャルドネ(白ぶどう)」果汁をブレンド、香りまで 実味しく数ある青汁飲料に仕上げました。※本商品にアレルギー成分は含まれておりません。
特徴 2	「6種の野菜」と「8種の果実」 大葉青葉・にんじん・まつたけ・ケール・ブロッコリー・ほうれん草・シャルドネ・ りんご・パイナップル・ゴールデンキウイ・バナナ・レモン・桃・クランベリー。
特徴 3	1本で牛乳1本分のカルシウム* カルシウムが手軽に摂れます。牛乳が苦手な方にもおすすめです。 *日本食品衛生協会の調査(2019年)の牛乳のカルシウム量に準じて、同等の含有量のカルシウム量を配合。
特徴 4	不足しがちな野菜や果実を補う 1本で60g分の野菜※と、60g分の果実※を使用しています。 *野菜類は日本食品衛生協会の調査(2019年)の野菜類の含有量に準じて、同等の含有量の野菜類を配合。

■フラックス

水素エアージェネレーター[フレアー]



還元力のあ
る優しい風

調和のとれ
た水素と空
気

無意識に
水素の呼吸



水素を空気で包んだ優しい風


水素は数ある元素の中でも、小さく、軽く、デリケートな存在です。

フレアーは、そんな水素を丸ごと空気で包みこみ、**水素エアー(スパイラル気流)**として飛ばすことに成功しました。

これにより、従来の水素ガス発生器のような、吸引のためチューブを鼻に装着することは不要になります。

より衛生的で、利便性も高い、理想的な水素エアー発生器をお届けします。

※本製品は薬事法における医療機器ではありません。



FLAXスパイラル気流：特許申請済み